

## HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2025-01-16

Mang. metálica MK150 M16x1 T. adm.: -90/150 °C  
p/T adm. (bar/°C): 2,3/20; 1,9/100; 1,5/300  
N.º de pedido: LZM 054

### Características de rendimiento

- Sellado cónico



### Características técnicas

|  |                  |
|--|------------------|
| Rango de temperatura de funcionamiento | -90 ... 150 °C   |
| Conexión 1 rosca (interior)            | M16 x 1          |
| Conexión 2 rosca (interior)            | M16 x 1          |
| Longitud                               | 150 cm           |
| Material                               | Acero inoxidable |

Quedan reservadas las modificaciones técnicas

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0  
info@lauda.de • www.lauda.de  
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH  
Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:  
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,  
Dr. Marc Stricker  
Beirat: Dr. Gerhard Wobser